

Garant**Pogonjeni alat, radijalni, TOEM letvica, VX4, tip: 40-VX4-L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319949 40-VX4-L
GTIN	
Razred artikla	31W

Opis**Izvedba:**

Može se koristiti na **zvjezdastom turetu**. Lijeva izvedba, odnosno obrada u smjeru okretaja vretena. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara.

Za primjenu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom. Pogonska spojka **DIN 5480**. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Izvedba IKD – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho.

Granična letvica (42,5-TOEM).

Prednost:

- **Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.**
- **Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.**

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Dio isporuke:

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761 – 319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680 – 309745.

Napomena:

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**
- **Za teške radove s glodalicom preporučuje se slanje upita za izvedbu s valjkastim ležajevima.**

Tehnički opis

Hlađenje	eksterno
x	100 mm
l ₁	138 mm
h ₁	76 mm
b ₁	76,5 mm
b ₂	53 mm
Prihvatač	VX4
VDI veličina	40
Stezanje alata	Varia VX4
Vrsta proizvoda	Alat na pogon

Pribor

VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER čahura 25	319804 25
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 25 mm	319827 25
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 10 mm	319827 10

Aksijalni držač glodače glave VARIA VX4 Ø trna d1 16 mm	319838 16
VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER čahura 32	319804 32
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 12 mm	319827 12
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 6 mm	319827 6
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 16 mm	319827 16
Aksijalni držač glodače glave VARIA VX4 Ø trna d1 22 mm	319838 22
VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER čahura 40	319804 40
VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER čahura 16	319804 16
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 8 mm	319827 8
Aksijalni držač glodače glave VARIA VX4 Ø trna d1 27 mm	319838 27
VARIA držač za elastične čahure VARIA VX4 za veličinu ER čahura 20	319804 20
Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 20 mm	319827 20