



Pogonjeni alati radijalno, TOEM letvica, VX4, Tip: 40-VX4-LIK



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-------------------|
| Broj narudžbe | 319949 40-VX4-LIK |
| GTIN | 4045197877321 |
| Razred artikla | 31W |

Opis

Izvedba:

Granična letvica (42,5-TOEM).

Može se koristiti **nazvjezdastom revolveru**. Lijeva izvedba, odnosno obrada u smjeru ručne osovine. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara.

Za primjenu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom. Pogonska spojka **DIN 5480**. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min⁻¹.

Prednost:

- **Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.**
- **Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.**

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

Odgovara :

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Dio isporuke:

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER stezna kliješta br. 308941 – 309878, ER stezni ključ Nr. 309680 – 309745.

Napomena:

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**

VDI veličina: 40

Stežanje alata: Varia VX4

l_1 : 138 mm

b_1 : 76,5 mm

b_2 : 72 mm

h_1 : 76 mm

x: 100 mm

Hlađenje: interno

Tehnički opis

| | |
|----------------|-----------|
| Hlađenje | interno |
| x | 100 mm |
| l_1 | 138 mm |
| h_1 | 76 mm |
| b_1 | 76,5 mm |
| b_2 | 72 mm |
| Prihvat | VX4 |
| VDI veličina | 40 |
| Stežanje alata | Varia VX4 |

Pribor

VARIA držač za stezne čahure VARIA VX4 za ER stezna kliješta 32 ER

319804 32

Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 10 mm

319827 10

| | |
|--|-----------|
| Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 25 mm | 319827 25 |
| VARIA držač za stezne čahure VARIA VX4 za ER stezna kliješta 20 ER | 319804 20 |
| VARIA držač za stezne čahure VARIA VX4 za ER stezna kliješta 16 ER | 319804 16 |
| Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 16 mm | 319827 16 |
| Aksijalni držač glodala VARIA VX4 Ø trna d1 27 mm | 319838 27 |
| Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 6 mm | 319827 6 |
| VARIA držač za stezne čahure VARIA VX4 za ER stezna kliješta 25 ER | 319804 25 |
| Aksijalni držač glodala VARIA VX4 Ø trna d1 16 mm | 319838 16 |
| Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 8 mm | 319827 8 |
| Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 12 mm | 319827 12 |
| Aksijalni držač glodala VARIA VX4 Ø trna d1 22 mm | 319838 22 |
| VARIA držač za stezne čahure VARIA VX4 za ER stezna kliješta 40 ER | 319804 40 |
| Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA VX4 Stezni Ø D1 20 mm | 319827 20 |