

**Garant****Prihvat držača za unutarnje tokarenje s prorezom, PSC 63, Ø stezanja D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318890 12
GTIN	4045197889393
Razred artikla	31G

**Opis****Izvedba:**

**GARANT** - Veća stabilnost i antivibracijsko djelovanje zahvaljujući obuhvaćanju držača za unutarnje tokarenje.

**Upotreba:**

Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.

Za držač alata za unutarnje tokarenje.

**Napomena:**

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	45 mm
L <sub>1</sub>	83 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	105 mm
Prihvat	PSC 63
Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

