

Garant**Prihvat držača za unutarnje tokarenje s prorezom, PSC 63, Ø stezanja D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318890 16
GTIN	4045197889409
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

GARANT - Veća stabilnost i antivibracijsko djelovanje zahvaljujući obuhvaćanju držača za unutarnje tokarenje.

Upotreba:

Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.

Za držač alata za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	105 mm
L ₁	83 mm
Vanjski Ø D	45 mm
Prihvat	PSC 63
Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

