

**Garant****Prihvat držača za unutarnje tokarenje s prorezom, HSK-T 63, Ø stezanja D1: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318831 25
GTIN	4045197905208
Razred artikla	31G

**Opis****Izvedba:**

**GARANT** - Veća stabilnost i antivibracijsko djelovanje zahvaljujući obuhvaćanju držača za unutarnje tokarenje.

**Upotreba:**

Za držač alata za unutarnje tokarenje.

Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.

**Tehnički opis**

L <sub>1</sub>	79,05 mm
Vanjski Ø D	55 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Duljina izboja A-dimenzija	105 mm
Prihvat	HSK-T 63
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

