

Garant**eco držač alata aksijalni, jednostruki, lijevi, HSK-T 63, za četverokutni držač: 25mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 318621 25 |
| GTIN | 4045197893246 |
| Razred artikla | 31G |

Opis**Izvedba:**

S podesivom rashladnom mlaznicom s unutarnjim navojem.

GARANT - Optimirani vijek trajanja, bolje površine, veća sigurnost procesa i povećana produktivnost zahvaljujući GARANT eco.

Upotreba:

Za prihvat ISO steznih držača s četverokutnom drškom.

Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Napomena:

Uključujući podložnu ploču s rupama. Zbog toga podobno za glave za tokarenje s drškom od 20 i 25 mm.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|----------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 130 mm |
| Vanjski Ø D | 102 mm |
| B | 40 mm |
| Stezna duljina l ₁ | 88 mm |
| za četverokutni držač | 25 mm |
| Prihvat | HSK-T 63 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Norma prihvata | ISO 12164-3 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Držać ureznika |