

Garant**Eco držač alata aksijalni, dvostruki, desni, HSK-T 63, za četverokutni držač: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318623 25
GTIN	4045197893253
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

S podesivom rashladnom mlaznicom s unutarnjim navojem.

GARANT – Optimizirani vijek trajanja, bolje površine, veća sigurnost postupka i povećana produktivnost zahvaljujući GARANT Eco.

Upotreba:

Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.

Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Napomena:

Uključujući podložnu ploču s rupama. Zbog toga podobno za glave za tokarenje s drškom od 20 i 25 mm.

Tehnički opis

za četverokutni držač	25 mm
Stezna duljina l_1	88 mm
B	40 mm
Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Vanjski \varnothing D	102 mm
Prihvat	HSK-T 63

Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držać ureznika