

Garant**eco držač alata radijalni, HSK-T 63, za četverokutni držač: 25mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	318625 25
GTIN	4045197893260
Razred artikla	31G

Opis

Izvedba:

S podesivom rashladnom mlaznicom s unutaršnjim navojem.

GARANT - Optimirani vijek trajanja, bolje površine, veća sigurnost procesa i povećana produktivnost zahvaljujući GARANT eco.

Upotreba:

Za prihvat ISO steznih držača s četverokutnom drškom.

Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Napomena:

Uključujući podložnu ploču s rupama. Zbog toga podobno za glave za tokarenje s drškom od 20 i 25 mm.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Stezna duljina I ₁	88 mm
B	40 mm
za četverokutni držač	25 mm
Vanjski Ø D	102 mm
Prihvat	HSK-T 63

Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držać ureznika