

Garant**eco držač alata dijagonalni, 45° desni, HSK-T 63, za četverokutni držač: 25mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	318627 25
GTIN	4045197893277
Razred artikla	31G

Opis

Izvedba:

S podesivom rashladnom mlaznicom s unutarnjim navojem.

GARANT - Optimirani vijek trajanja, bolje površine, veća sigurnost procesa i povećana produktivnost zahvaljujući GARANT eco.

Upotreba:

Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.

Za prihvatanje ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Napomena:

Uključujući podložnu ploču s rupama. Zbog toga podobno za glave za tokarenje s drškom od 20 i 25 mm.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	112,7 mm
B	40 mm
Vanjski Ø D	94 mm
Stezna duljina l ₁	80 mm
Postavljanje vrha na sredinu f	12,7 mm
za četverokutni držač	25 mm
Prihvat	HSK-T 63

Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držać ureznika