

Garant**eco BMT uzdužni prihvat alata, BMT: 68****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 319884 68 |
| GTIN | 4045197877376 |
| Razred artikla | 31V |

Opis**Izvedba:**

Strojno prilagođeni prihvat visoke preciznosti, za fleksibilnu upotrebu na glavnim i suprotnim vretenkim strojevima. Brušena dosjedna i funkcijska površina. Tlačna ploča s oprugama za ravnomjerno stezanje alata. Savršeno prilagođavanje tokarskim strojevima. S osiguranim kuglastim mlaznicama do 80 bara. Brunirano za bolju zaštitu od korozije.

Prikladno za učinkovite sustave hlađenja poput GARANT eco, ali i druge sustave. Prikladno za konvencionalne držače za tokarenje.

Upotreba:

Pretežno za vanjsku obradu.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Prikladni strojevi | Mazak: QT Smart, QT Kompakt |
| h_1 | 25 mm |
| L_2 | 68 mm |
| x | 75 mm |

| | |
|-----------------|---------------|
| b ₂ | 64 mm |
| L ₁ | 110 mm |
| h ₂ | 94 mm |
| Vrsta proizvoda | Čelični držač |