

Garant**BMT prihvat držača za unutarnje tokarenje, BMT: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319888 40
GTIN	4045197877437
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Za unutarnje i vanjsko hlađenje.

Strojno prilagođeni prihvat visoke preciznosti, za fleksibilnu upotrebu na glavnim i suprotnim vretenskim strojevima. Brušena dosjedna i funkcijska površina. Tlačna ploča s oprugama za ravnomjerno stezanje alata. Savršeno prilagođavanje tokarskim strojevima. S osiguranim kuglastim mlaznicama do 80 bara. Brunirano za bolju zaštitu od korozije.

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje ili svrdlom s okretnom pločicom.

Tehnički opis

d_a	32 mm
Prikladni strojevi	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L_1	70 mm
x	100 mm
L_3	10 mm

L ₂	62 mm
Z	65 mm
l ₁	125 mm
h ₁	78 mm
Vrsta proizvoda	Čelični držač