

Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom antivibracijski, SK 40, navoj M × duljina L1: M12X100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301307 M12X100
GTIN	4045197889331
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusna izvedba.

Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.**Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Ø provrta D ₁ tolerancija IT6	12,5 mm
Vanjski Ø D	33 mm
Navoj M	M12×100
Duljina izboja A-dimenzija	119 mm
Korisna duljina L ₁	100 mm
Ø D ₂	21 mm
L ₂	5 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutaršnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
	308615 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
---	-----------

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
---	-----------

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
---	-----------

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
---	-----------

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
---	-----------

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
--	-----------

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
---	-----------

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
--	-----------

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
---	-----------