

Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom antivibracijski, SK 40, navoj M × duljina L1: M16X150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301307 M16X150
GTIN	4045197889355
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusna izvedba.

Antivibracijska izvedba, prihvat s antivibracijskom jezgrom.**Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Ø provrta D ₁ tolerancija IT6	17 mm
Navoj M	M16×150
Vanjski Ø D	42,5 mm
L ₂	5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	169 mm
Korisna duljina L ₁	150 mm
Ø D ₂	29 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

Pribor

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40