

STARCKE®**Brusna ploča na čičak (A), Ø 115 mm, granulacija: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567705 40
GTIN	4002748776830
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Brusna ploča, papirnata Starcke 540 FK (F papir, zrno 40 do 180) odn. Starcke 544 C3K (zrno 240 – 400, prevučen stearatom) **velike čvrstoće i gustog rasporeda**. Visoki učinak brušenja zahvaljujući posebno tretiranom zrnu od korunda **(A)**.

Poleđina ploče od pletene tkanine te je u kombinaciji s **brusnim diskom na čičak** npr. br. **567760 samostalno prijanjajuća**. Za brzu zamjenu ploča.

Upotreba:

Na **kutnim brusilicama** odn. ekscentričnim brusilicama s brusnim tanjurom na čičak (odsis prašine nije moguć). Najveća obodna brzina **40 m/s**.

Univerzalno primjenjiv za brušenje metala, neželjeznih metala, laka, boje, drveta, plastike.

Napomena:

Odgovarajući blok ručnih brusilica za brusne ploče na čičak vidi br. 567857, vel. 125 i vel.150. Ploče s brusnim flisom pogledajte pod br. 566902 – 566950. Mali brusni sistem Ø 50 mm i Ø 75 mm pogledajte pod br. 554005 i nadalje.

Tehnički opis

Granulacija	40
Ø ploče	115 mm

Oznaka proizvođača	540 FK
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Tanjur za poliranje s čičkom,M14 Vanjski Ø 115 mm	567762 115
Potporni disk s čičkomM14 Vanjski Ø 115 mm	567760 115