

**Stezna glava mekana, SK 100, Ø početnog bušenja: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	329956 15
GTIN	2050001925947
Razred artikla	33H

**Opis****Izvedba:**

Glatka (smanjena tvrdoća 40 HRC u provrtu) za istokarivanje.

Stezne glave, **okrugli profil, s korakom povećanja 0,5 mm, tj. 1 mm. Molimo naznačiti željeni Ø stezanja prilikom narudžbe.**

**Upotreba:**

Raznovrsna područja primjene, obradbeni centri, strojevi za mjerenje ili stezanje paleta.

**Napomena:**

Druge veličine konusa, oblici (npr. 4-kutni) i neobrađene stezne glave **dostupne na upit!**

**Stezne glave za posebne profile prema vašim individualnim željama, dostupne na upit.**

**Tehnički opis**

Ø početnog bušenja	15 mm
Profil	okruglo
Tvrdoća	60 HR
Duljina D (L)	59 mm
Prihvat	SK 100

Vrsta proizvoda

Stezna glava