

STARCKE®**Brusna ploča na čičak (A) Perforacija, osmostruka, Ø 125 mm, granulacija: 60**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 567745 60 |
| GTIN | 4002748776595 |
| Razred artikla | 56Z |

Opis

Izvedba:

Brusni papir Starcke 540 FK (F-papir, zrno 40 do 180) odn. Starcke 544 C3K (zrno 240 − 800, prevučen stearatom) **velike čvrstoće i gustog rasipanja.**

Visoki učinak brušenja zahvaljujući posebno tretiranom zrnu od korunda **(A).**

Stražnja strana ploče kaširana je pletenom tkaninom i samoadhezivna što pogoduje brzom zamjeni ploče.

S osmostrukom perforacijom za Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 s odsisavanjem.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za brušenje metala, neželjeznih metala, laka, boje, drveta, plastike.

Na **ekscentričnim brusilicama** s brusnim diskom na čičak npr. br. 567885 / 567990. Maksimalna obodna brzina **40 m/s.**

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|---------|
| Granulacija | 60 |
| Ø ploče | 125 mm |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Udio željeza, sumpora i klor | < 0,1 % |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Atribut imena proizvoda | Ø 125 mm |
| Broj usisnih rupa | 8 |
| Pogonski stroj | Ekscentrična brusilica |
| maksimalna brzina obujma | 40 m/s |
| Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| Lakovi | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Uni | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |

Pribor

| | |
|---|------------|
| PU potporni tanjur s multiperforacijom Vanjski Ø 123 mm | 567990 123 |
|---|------------|

