

**Brusni papir (A) smeđi, jako elastičan KK 114 F, 230×280 mm, granulacija: 240****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	556900 240
GTIN	4018875000465
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Gusta, otporna i **izrazito fleksibilna** pamučna tkanina (otporna na djelovanje ulja i petroleja) s ravnomjerno posipanim, **normalnim korundom (A)** vezanim umjetnom smolom. Idealna prilagodba geometriji obratka. **Bez izobličenja ruba, maksimalna snaga brušenja i dugi vijek trajanja.** Veličina lista 230×280 mm.

Tip **VSM KK 114 F: smeđa tkanina, za zahtjevne radove brušenja.** Ova kvaliteta je naročito elastičnih svojstva, postojana na ulje i petrolej i može se parati po duljini s čistim rubom i ravnom niti, a da se ne stvore resice.

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo, pretežno za ručno brušenje (gumena brusna kladica vidi br. 557600).

Tehnički opis

Stupanj finoće	fino
Granulacija	240
Oznaka proizvođača	KK 114 F
Serija	KK114F
Sredstvo za brušenje	Normalni korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Širina brusnog lista	280 mm

Duljina brusnog lista	230 mm
Atribut imena proizvoda	230×280 mm
Vrsta proizvoda	Brusno tkivo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Čelična brusna ploča	556950
Gumena brusna kladica	557600