

**STARCKE®****Brusna ploča na čičak (A) Perforacija, osmostruka, Ø 125 mm, granulacija: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567745 120
GTIN	4002748776618
Razred artikla	56Z

**Opis****Izvedba:**

**Brusni papir** Starcke 540 FK (F-papir, zrno 40 do 180) odn. Starcke 544 C3K (zrno 240 &minus; 800, prevučen stearatom) **velike čvrstoće i gustog rasipanja.**

Visoki učinak brušenja zahvaljujući posebno tretiranom zrnu od korunda **(A).**

Stražnja strana ploče kaširana je pletenom tkaninom i samoadhezivna što pogoduje brzom zamjeni ploče.

S osmostrukom perforacijom za Bosch PEX 125, AEG EXE 400, Metabo SXE 125 s odsisavanjem.

**Upotreba:**

**Univerzalno primjenjiv** za brušenje metala, neželjeznih metala, laka, boje, drveta, plastike.

Na **ekscentričnim brusilicama** s brusnim diskom na čičak npr. br. 567885 / 567990. Maksimalna obodna brzina **40 m/s.**

**Tehnički opis**

Granulacija	120
Ø ploče	125 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %

Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
Broj usisnih rupa	8
Pogonski stroj	Ekscentrična brusilica
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		

### Pribor

PU potporni tanjur s multiperforacijom Vanjski Ø 123 mm	567990 123
---	------------

