

**Dinamometar, mjerno područje: 0-25kN****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479100 0-25
GTIN	2050001056306
Razred artikla	47F

Opis**Izvedba:**

Hidraulički dinamometar s direktno spojenim manometrom za statičko i kvazistatičko mjerenje. Kućište i klip od čelika otpornog na koroziju, uređaj za mjerenje tlaka od stlačenog mesinga s povlačnom kazaljkom. Zaštita od prodiranja čestica i mlaza vode (IP43).
3× M5 rupe za pričvršćenje u podnici kućišta.

Prednost:

Pri uporabi sukladnoj uputama daje se garancija od istjecanja tekućine na 5 godina.

Funkcija:

IP43: Postoji zaštita od vode prskajuće vode, do 60° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Upotreba:

U strojnoj obradi.

Dio isporuke:

Uključuje jedinicu prikaza, certifikat o kalibraciji i transportni kofer.

Tehnički opis

visina dinamometra	30 mm
--------------------	-------

Ø dinamometar	75 mm
Vrijednost podjele skale	1 kN
Površina klipa	10 cm ²
Mjerno područje	0 - 25 kN
Radna temperatura	-10 - 50 °C
Granica odstupanja	± 1,6 krajnje vrijednosti mjernog opsega (± 2,5 sa sporom kazaljkom) %
Ø klip	45 mm
IP-klasa zaštite	IP 43
Mjerna tehnika	analogno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dinamometar