

**Brusni papir (A) plavi, normalan KK 24, 230×280 mm, granulacija: 320****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	556800 320
GTIN	4018875000861
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Gusta, otporna i **izrazito fleksibilna** pamučna tkanina (otporna na djelovanje ulja i petroleja) s ravnomjerno posipanim, **normalnim korundom (A)** vezanim umjetnom smolom. Idealna prilagodba geometriji obratka. **Bez izobličenja ruba, maksimalna snaga brušenja i dugi vijek trajanja.** Veličina lista 230×280 mm.

Tip **VSM KK 24: plava tkanina, ekonomična tkanina** za uobičajene radove brušenja.

Upotreba:

Univerzalno primjenjivo, pretežno za ručno brušenje (gumena brusna kladica vidi br. 557600).

Tehnički opis

Granulacija	320
Stupanj finoće	vrlo fina
Oznaka proizvođača	KK 24
Serijski broj	KK24
Sredstvo za brušenje	Normalni korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Širina brusnog lista	280 mm
Duljina brusnog lista	230 mm

Atribut imena proizvoda	230×280 mm
Vrsta proizvoda	Brusno tkivo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Čelična brusna ploča	556950
Gumena brusna kladica	557600