

**Brusne ploče na čičak 237AA (A), Ø 125 mm, granulacija: 180****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 567726 180    |
| GTIN           | 2050001694225 |
| Razred artikla | 53M           |

**Opis****Izvedba:**

**Početina ploče od pletene tkanine** te je u kombinaciji s **brusnim diskom na čičak** npr. br. **567760 samostalno prijanjuća**. Za brzu zamjenu ploča.

237AA Trizact™ s finom strukturiranom piramidalnom površinom od najmanjih čestica aluminij oksida (A).

**Upotreba:**

Na **kutnim brusilicama**, odnosno ekscentričnim brusilicama s brusnim diskom na čičak (nije moguće usisavanje prašine). Maksimalna radna brzina **40 m/s**.

Za **fino i ravnomjerno brušenje** čelika, nehrđajućih čelika, mesinga i titanovih legura. Posebno za brušenje kontura i pripremu politura.

**Napomena:**

Odgovarajući blok ručnih brusilica za brusne ploče na čičak vidi br. 567857, vel. 125 i vel.150.

Ploče s brusnim flisom pogledajte pod br. 566902 – 566950. Mali brusni sistem Ø 50 mm i Ø 75 mm pogledajte pod br. 554005 i nadalje.

**Tehnički opis**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 3M oznaka granulacije | A100 |
|-----------------------|------|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Granulacija                    | 180  |
| Ø ploče                        | 125 mm                                       |
| Oznaka proizvođača             | 237AA Trizact™                               |
| Seriya                         | 237AA  |
| Sredstvo za brušenje           | Mineralne čestice od aluminijskog oksida (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A  |
| Udio željeza, sumpora i klora  | < 0,1 %                                      |
| Atribut imena proizvoda        | Ø 125 mm                                     |
| Pogonski stroj                 | Kutna brusilica                              |
| maksimalna brzina obujma       | 40 m/s                                       |
| Vrsta proizvoda                | Brusne ploče na čičak                        |

## Podaci korisnika

|                                | Prikladno za | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno    |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno    |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno    |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno    |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno    |                |         |
| INOX                           | prikladno    |                |         |
| Ti                             | prikladno    |                |         |
| GG(G)                          | prikladno    |                |         |
| suho                           | prikladno    |                |         |

## Pribor

|  |            |
|--|------------|
| Potporni disk s čičkom M14 Vanjski Ø 125 mm        | 567760 125 |
| Tanjur za poliranje s čičkom, M14 Vanjski Ø 125 mm | 567762 125 |

Ručni brusač s čičkom prikladno za Ø ploče 125 mm

567857 125