

**STARCKE®****Brusna ploča s tkaninom na čičak (ZA), Ø 150 mm, granulacija: 60**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	567625 60
GTIN	4002748756528
Razred artikla	56Z

## Opis

### Izvedba:

**Iznimno robusne** brusne ploče od filca 341XK na **pojačanom, nepoderivom pamučnom nosaču od tkanine**. Novorazvijeni sustav vezanja s cirkon korundom (ZA).

**Poleđina ploče od pletene tkanine** te je u kombinaciji s **brusnim diskom na čičak** npr. br. **567760 samostalno prijanjajuća**. Za brzu zamjenu ploča.

### Upotreba:

Na **kutnim brusilicama**, odnosno ekscentričnim brusilicama s brusnim diskom na čičak (nije moguće usisavanje prašine). Maksimalna radna brzina **40 m/s**.

Višestruko primjenjiv za **grubo i fino brušenje metala**.

### Napomena:

Odgovarajući blok ručnih brusilica za brusne ploče na čičak vidi br. 567857, vel. 125 i vel.150. Ploče s brusnim flisom pogledajte pod br. 566902 – 566950. Mali brusni sistem Ø 50 mm i Ø 75 mm pogledajte pod br. 554005 i nadalje.

## Tehnički opis

Granulacija	60
Ø ploče	150 mm
Oznaka proizvođača	341XK
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

Atribut imena proizvoda	Ø 150 mm
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

## Pribor

Potporni disk s čičkom M14 Vanjski Ø 150 mm	567760 150
Ručni bruslač s čičkom prikladno za Ø ploče 150 mm	567857 150

Tanjur za poliranje s čičkom,M14 Vanjski Ø 150 mm

567762 150