

STARCKE®**Brusna ploča na čičak (A), Ø 150 mm, granulacija: 60****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 567725 60 |
| GTIN | 4002748776540 |
| Razred artikla | 56Z |

Opis**Izvedba:**

Brusna ploča, papirnata Starcke 540 FK (F-papir, zrno 40 do 180) odn. Starcke 544 C3K (zrno 240 – 400, prevučen stearatom) **velike čvrstoće i gustog rasporeda**. Visoki učinak brušenja zahvaljujući posebno tretiranom zrnu od korunda **(A)**.

Poleđina ploče od pletene tkanine te je u kombinaciji s **brusnim diskom na čičak** npr. br. **567760 samostalno prijanjajuća**. Za brzu zamjenu ploča.

Upotreba:

Na **kutnim brusilicama** odn. ekscentričnim brusilicama s brusnim tanjurom na čičak (odsis prašine nije moguć). Najveća obodna brzina **40 m/s**.

Univerzalno primjenjiv za brušenje metala, neželjeznih metala, laka, boje, drveta, plastike.

Napomena:

Odgovarajući blok ručnih brusilica za brusne ploče na čičak vidi br. 567857, vel. 125 i vel. 150. Ploče s brusnim flisom pogledajte pod br. 566902 – 566950. Mali brusni sistem Ø 50 mm i Ø 75 mm pogledajte pod br. 554005 i nadalje.

Tehnički opis

| | |
|-------------|--------|
| Granulacija | 60 |
| Ø ploče | 150 mm |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Oznaka proizvođača | 540 FK |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| Atribut imena proizvoda | Ø 150 mm |
| Pogonski stroj | Kutna brusilica |
| maksimalna brzina obujma | 40 m/s |
| Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| Lakovi | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Ručni brusač s čičkom prikladno za Ø ploče 150 mm | 567857 150 |
| Potporni disk s čičkom M14 Vanjski Ø 150 mm | 567760 150 |
| Tanjur za poliranje s čičkom, M14 Vanjski Ø 150 mm | 567762 150 |