

**Cilindrična opružna vaga Micro Line, maks. područje vaganja: 60g****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479410 60
GTIN	2050001051653
Razred artikla	47F

Opis**Izvedba:**

Precizne vage s točnošću $\pm 0,3$ % tereta. Područje nuliranja do 20 % kapaciteta. Proizvoljni mjerni položaj (osim br. 479410 – samo okomito). Namještanje nule i 20 % zaštita od preopterećenja preko vijka za namještanje. Gornji i donji ovjes okretan za 360°.

Dio isporuke:

Uključuje plastičnu futrolu i upute za korištenje.

Dodatni pribor:

Garnitura za pretvaranje u dinamometar br. 479421.

Tehnički opis

Podjela	0,5 g
Duljina skale	80 mm
Prihvat tereta	Spojnica
maksimalno područje vaganja	60 g
Kalibriranje	K1

Vrsta proizvoda

Opružna vaga

Usluge

KalibriranjeOpružna vaga tip F

027730 F

Pribor

Kuka i kopčaza Micro/Medio

479428