



## Cilindrični dinamometar Macro Line Newton, maks. područje vaganja: 200N



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479422 200
GTIN	7612348801961
Razred artikla	47F

### Opis

#### Izvedba:

Precizne vage s točnošću  $\pm 0,3$  % tereta. Područje nuliranja do 20 % kapaciteta. Proizvoljni mjerni položaj (osim br. 479410 – samo okomito). Namještanje nule i 20 % zaštita od preopterećenja preko vijka za namještanje. Gornji i donji ovjes okretan za 360°.

S povlačnim pokazivačem i ručicom za pridržavanje.

#### Dio isporuke:

Uključuje plastičnu futrolu i upute za korištenje.

#### Dodatni pribor:

Garnitura za pretvaranje u dinamometar br. 479421.

### Tehnički opis

maksimalno područje vaganja	200 N
Prihvat tereta	Kuka
Duljina skale	140 mm
Podjela	2 N

Kalibriranje	K1
Vrsta proizvoda	Opružna vaga

**Usluge**

KalibriranjeOpružna vaga tip F	027730 F
--------------------------------	----------

**Pribor**

Pokazivač tip MACRO	479429 MACRO
Set za adaptaciju tip MACRO	479421 MACRO