

**Dinamometar plosnati oblik, mjerno područje: 0-5kN****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 479110 0-5 |
| GTIN | 2050001056405 |
| Razred artikla | 47F |

Opis**Izvedba:**

Hidraulički dinamometar s direktno spojenim manometrom za statičko i kvazistatičko mjerenje. Kućište i klip od čelika otpornog na koroziju, uređaj za mjerenje tlaka od stlačenog mesinga s povlačnom kazaljkom. Zaštita od prodiranja čestica i mlaza vode (IP43).

Prednost:

Pri uporabi sukladnoj uputama daje se garancija od istjecanja tekućine na 5 godina.

Funkcija:

IP43: Postoji zaštita od vode prskajuće vode, do 60° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Upotreba:

U strojnoj obradi.

Osobito prigodan za **mjerenja na stegama**.

Dio isporuke:

Uključuje jedinicu prikaza, certifikat o kalibraciji i transportni kofer.

Tehnički opis

| | |
|---------------|-------|
| Ø dinamometar | 90 mm |
|---------------|-------|

| | |
|--------------------------|--|
| Površina klipa | 10 cm ² |
| visina dinamometra | 38 mm |
| Vrijednost podjele skale | 0,1 kN |
| Mjerno područje | 0 - 5 kN |
| Radna temperatura | -10 - 50 °C |
| Granica odstupanja | ± 1,6 krajnje vrijednosti mjernog opsega (± 2,5 sa sporom kazaljkom) % |
| Ø klip | 50 mm |
| IP-klasa zaštite | IP 43 |
| Mjerna tehnika | analogno |
| Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Vrsta proizvoda | Dinamometar |