


**Cilindrična opružna vaga Medio Line, maks. područje vaganja: 600g****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479415 600
GTIN	2050001051684
Razred artikla	47F

Opis**Izvedba:**

Precizne vage s točnošću $\pm 0,3$ % tereta. Područje nuliranja do 20 % kapaciteta. Proizvoljni mjerni položaj (osim br. 479410 – samo okomito). Namještanje nule i 20 % zaštita od preopterećenja preko vijka za namještanje. Gornji i donji ovjes okretan za 360°.

Dio isporuke:

Uključuje plastičnu futrolu i upute za korištenje.

Dodatni pribor:

Garnitura za pretvaranje u dinamometar br. 479421.

Tehnički opis

maksimalno područje vaganja	600 g
Prihvata tereta	Spojnica
Podjela	5 g
Duljina skale	100 mm
Kalibriranje	K1

Vrsta proizvoda

Opružna vaga

Usluge

KalibriranjeOpružna vaga tip F

027730 F

Pribor

Set za adaptaciju tip MEDIO

479421 MEDIO

Pokazivač tip MEDIO

479429 MEDIO

Kuka i kopčaza Micro/Medio

479428