

**Cilindrična opružna vaga Medio Line, maks. područje vaganja: 1000g****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479415 1000
GTIN	2050001051691
Razred artikla	47F

Opis**Izvedba:**

Precizne vage s točnošću $\pm 0,3$ % tereta. Područje nuliranja do 20 % kapaciteta. Proizvoljni mjerni položaj (osim br. 479410 – samo okomito). Namještanje nule i 20 % zaštita od preopterećenja preko vijka za namještanje. Gornji i donji ovjes okretan za 360°.

Dio isporuke:

Uključuje plastičnu futrolu i upute za korištenje.

Dodatni pribor:

Garnitura za pretvaranje u dinamometar br. 479421.

Tehnički opis

Prihvata tereta	Spojnicica
Podjela	10 g
maksimalno područje vaganja	1000 g
Duljina skale	100 mm
Kalibriranje	K1

Vrsta proizvoda	Opružna vaga
Usluge	
KalibriranjeOpružna vaga tip F	027730 F
Pribor	
Set za adaptaciju tip MEDIO	479421 MEDIO
Pokazivač tip MEDIO	479429 MEDIO
Kuka i kopčaza Micro/Medio	479428