



Cilindrična opružna vaga Macro Line, maks. područje vaganja: 20kg



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479420 20
GTIN	7612348800209
Razred artikla	47F

Opis

Izvedba:

Precizne vage s točnošću $\pm 0,3$ % tereta. Područje nuliranja do 20 % kapaciteta. Proizvoljni mjerni položaj (osim br. 479410 – samo okomito). Namještanje nule i 20 % zaštita od preopterećenja preko vijka za namještanje. Gornji i donji ovjes okretan za 360°.

S povlačnim pokazivačem i ručicom za pridržavanje.

Dio isporuke:

Uključuje plastičnu futrolu i upute za korištenje.

Dodatni pribor:

Garnitura za pretvaranje u dinamometar br. 479421.

Tehnički opis

Podjela	200 g
Prihvatanje tereta	Kuka
Duljina skale	140 mm
maksimalno područje vaganja	20 kg

Kalibriranje	K1
Vrsta proizvoda	Opružna vaga

Usluge

KalibriranjeOpružna vaga tip F	027730 F
--------------------------------	----------

Pribor

Pokazivač tip MACRO	479429 MACRO
Set za adaptaciju tip MACRO	479421 MACRO