

STARCKE®**Garnitura brusnih papira, 50 komada bez rupa, granulacija: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557571 120
GTIN	4002748356230
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Fleksibilan B, odnosno C papir s udjelom lateksa posipani korundom (542B7 / 542C7). **Poledina s čičkom** za brzo mijenjanje listova i veću otpornost na kidanje.

Prednost:

Za brušenje drva i laka

- **Izvršno prijanjanje zrna – dulji vijek trajanja, bez oštećenja površine zbog prijevremenog probijanja zrna.**
- **Dodaci koji odbijaju prašinu sprječavaju taloženje prašine koja nastaje prilikom brušenja.**
- **Vrlo kvalitetno korund zrno za maksimalnu učinkovitost brušenja do završetka.**

Upotreba:

Za ručnu uporabu s ručnom brusnom kladicom br. 557550 vel.140.

Za brušenje osnovnih premaza, punila, lakova kao i za poravnanje i brušenje plastičnih elemenata te za općenitu obradu drva.

Tehnički opis

Granulacija	120
Stupanj finoće	srednje
širina	67 mm
Duljina	140 mm

Vrsta proizvoda

Papir za brušenje (na čičak)

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Ergonomska ručna brusna kladica duljina 140 mm	557550 140
Kombi ručna brusna kladica tvrdo / meko duljina 140 mm	557555 140