


**Cilindrična opružna vaga Medio Line, maks. područje vaganja: 2500g****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479415 2500
GTIN	2050001051707
Razred artikla	47F

**Opis****Izvedba:**

Precizne vage s točnošću  $\pm 0,3$  % tereta. Područje nuliranja do 20 % kapaciteta. Proizvoljni mjerni položaj (osim br. 479410 – samo okomito). Namještanje nule i 20 % zaštita od preopterećenja preko vijka za namještanje. Gornji i donji ovjes okretan za 360°.

**Dio isporuke:**

Uključuje plastičnu futrolu i upute za korištenje.

**Dodatni pribor:**

Garnitura za pretvaranje u dinamometar br. 479421.

**Tehnički opis**

Duljina skale	100 mm
Podjela	20 g
Prihvat tereta	Kuka
maksimalno područje vaganja	2500 g
Kalibriranje	K1

Vrsta proizvoda	Opružna vaga
<b>Usluge</b>	
KalibriranjeOpružna vaga tip F	027730 F
<b>Pribor</b>	
Kuka i kopčaza Micro/Medio	479428
Set za adaptaciju tip MEDIO	479421 MEDIO
Pokazivač tip MEDIO	479429 MEDIO