

**Cilindrična opružna vaga Macro Line, maks. područje vaganja: 35kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479420 35
GTIN	2050001051738
Razred artikla	47F

Opis**Izvedba:**

Precizne vage s točnošću $\pm 0,3$ % tereta. Područje nuliranja do 20 % kapaciteta. Proizvoljni mjerni položaj (osim br. 479410 – samo okomito). Namještanje nule i 20 % zaštita od preopterećenja preko vijka za namještanje. Gornji i donji ovjes okretan za 360°.

S povlačnim pokazivačem i ručicom za pridržavanje.

Dio isporuke:

Uključuje plastičnu futrolu i upute za korištenje.

Dodatni pribor:

Garnitura za pretvaranje u dinamometar br. 479421.

Tehnički opis

maksimalno područje vaganja	35 kg
Podjela	500 g
Duljina skale	90 mm
Prihvat tereta	Kuka

Kalibriranje	K1
Vrsta proizvoda	Opružna vaga

Usluge

KalibriranjeOpružna vaga tip F	027730 F
--------------------------------	----------

Pribor

Pokazivač tip MACRO	479429 MACRO
Set za adaptaciju tip MACRO	479421 MACRO