

Navojni kontrolni klin MultiCheck, navoji: M10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486510 M10
GTIN	2050001060815
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Slično kao br. 486000 odn. 486100.
Robusno, čelično tijelo prikladno za rukovanje s aluminijskim **pomičnim mjerilo sa skalom za mjerenje i izravno očitavanje dubine navoja do 4xD.**

Prednost:

Provjera valjanosti kalibra za navoje i dubine navoja u jednom radnom hodu. Ušteda vremena za jedan ciklus provjere do 50 %. Jednostavna zamjena istrošenih kontrolnih trnova (garnitura za montažu dostupna na upit).

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502.**

Napomena:

MultiCheck za standardne i fine navoje s noniusom (do očitavanja 0,1mm) ili digitalni prikaz (do očitavanja 0.01mm) uključujući izlaz podataka **na upit** (vidi br. 486511 – 486516).

Tehnički opis

Navoji	M10
Nagib navoja	1,5 mm

Očitavanje	0,5 mm
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	M
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

Usluge

maks. Ø 60 mm	028650 60
---------------	-----------