

**Cilindrični dinamometar Medio Line Newton, maks. područje vaganja: 6N****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479417 6
GTIN	7612348400065
Razred artikla	47F

**Opis****Izvedba:**

Precizne vage s točnošću  $\pm 0,3$  % tereta. Područje nuliranja do 20 % kapaciteta. Proizvoljni mjerni položaj (osim br. 479410 – samo okomito). Namještanje nule i 20 % zaštita od preopterećenja preko vijka za namještanje. Gornji i donji ovjes okretan za 360°.

**Dio isporuke:**

Uključuje plastičnu futrolu i upute za korištenje.

**Dodatni pribor:**

Garnitura za pretvaranje u dinamometar br. 479421.

**Tehnički opis**

Prihvat tereta	Kuka
Podjela	0,05 N
maksimalno područje vaganja	6 N
Duljina skale	100 mm
Kalibriranje	K1

Vrsta proizvoda

Opružna vaga

**Usluge**

KalibriranjeOpružna vaga tip F

027730 F

**Pribor**

Pokazivač tip MEDIO

479429 MEDIO

Kuka i kopčaza Micro/Medio

479428

Set za adaptaciju tip MEDIO

479421 MEDIO