

**Dinamometar plosnati oblik, mjerno područje: 0-200kN****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479110 0-200
GTIN	2050001056498
Razred artikla	47F

**Opis****Izvedba:**

Hidraulički dinamometar s direktno spojenim manometrom za statičko i kvazistatičko mjerenje. Kućište i klip od čelika otpornog na koroziju, uređaj za mjerenje tlaka od stlačenog mesinga s povlačnom kazaljkom. Zaštita od prodiranja čestica i mlaza vode (IP43).

**Prednost:**

Pri uporabi sukladnoj uputama daje se garancija od istjecanja tekućine na 5 godina.

**Funkcija:**

IP43: Postoji zaštita od vode prskajuće vode, do 60° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

**Upotreba:**

U strojnoj obradi.

Osobito prigodan za **mjerenja na stegama**.

**Dio isporuke:**

Uključuje jedinicu prikaza, certifikat o kalibraciji i transportni kofer.

**Tehnički opis**

Površina klipa	80 cm <sup>2</sup>
----------------	--------------------

Ø dinamometar	138 mm
visina dinamometra	41 mm
Mjerno područje	0 - 200 kN
Vrijednost podjele skale	10 kN
Radna temperatura	-10 - 50 °C
Granica odstupanja	± 1,6 krajnje vrijednosti mjernog opsega (± 2,5 sa sporom kazaljkom) %
Ø klip	100 mm
IP-klasa zaštite	IP 43
Mjerna tehnika	analogno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dinamometar