

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260320 12/07
GTIN	4045197877703
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	E12M SDQCR/L07
Ukupna duljina L	150 mm
Udaljenost vrha od osi	8,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	16 mm
Veličina pločice	7 mm
Stezna visina $L_2$	11,6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Kut rezne oštrice $\kappa$	107,5 stupanj
Ø drške $D_s$	12 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500