

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260320 16/07
GTIN	4045197877710
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	20 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Veličina pločice	7 mm
ISO kod držača	E16R SDQCR/L07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ukupna duljina L	200 mm
Udaljenost vrha od osi	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Stezna visina L_2	15,6 mm
Ø drške D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijača skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500