

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260321 12/07
GTIN	4045197877765
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	8,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Stezna visina L_2	11,6 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	16 mm
ISO kod držača	E12M SDQCR/L07
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Ø drške D_s	12 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijača skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500