

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260321 16/07
GTIN	4045197877772
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	20 mm
Udaljenost vrha od osi	10 mm
Veličina pločice	7 mm
ISO kod držača	E16R SDQCR/L07
Ukupna duljina L	200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	269028 7 DC.. 0702..
Stezna visina $L_2$	15,6 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	107,5 stupanj
Ø drške $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500