

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260321 20/11
GTIN	4045197877789
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	250 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
ISO kod držača	E20S SDQCR/L11
Veličina pločice	11 mm
Stezna visina L ₂	18,9 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	25 mm
Udaljenost vrha od osi	12,5 mm
Ø drške D _s	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500