

**Garant**

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
10/07mm**


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260340 10/07
GTIN	4045197877796
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Stezna visina $L_2$	9 mm
Ukupna duljina L	125 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	A10K SDQCR/L07
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	14 mm
Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Duljina izboja $L_1$	30 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	107,5 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ø drške $D_s$	10 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500