

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
16/07mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260340 16/07
GTIN	4045197877819
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	7 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	22 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Stezna visina L_2	14 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Ukupna duljina L	180 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	A16Q SDQCR/L07
Duljina izboja L_1	48 mm
Ø drške D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500