

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
20/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260340 20/11
GTIN	4045197877826
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Ukupna duljina L	200 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	26 mm
Stezna visina L_2	18 mm
Duljina izboja L_1	60 mm
ISO kod držača	A20R SDQCR/L11
Veličina pločice	11 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Ø drške D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500