

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260340 25/11
GTIN	4045197877833
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	17 mm
ISO kod držača	A25R SDQCR/L11
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Duljina izboja L_1	75 mm
Stezna visina L_2	24 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	32,5 mm
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500