

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
32/11 mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260340 32/11
GTIN	4045197877840
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	44 mm
Podložna pločica	269005 3
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
ISO kod držača	A32S SDQCR/L11
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Duljina izboja L_1	96 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Vijak s podloškom	269013 2
Stezna visina L_2	31 mm
Ø drške D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Podložna pločica tip 3	269005 3
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500