

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
40/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260340 40/11
GTIN	4045197877857
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Podložna pločica	269005 3
Duljina izboja L ₁	120 mm
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	300 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	49 mm
Stezna visina L ₂	39 mm
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
ISO kod držača	A40T SDQCR/L11
Vijak s podloškom	269013 2
Ø drške D _s	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 3	269005 3
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500