

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260341 12/07
GTIN	4045197877871
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁	36 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Veličina pločice	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	A12L SDQCR/L07
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	17 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Stezna visina L ₂	11 mm
Ø drške D _s	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500