

**Garant**
**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
16/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260341 16/07
GTIN	4045197877888
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	180 mm
Veličina pločice	7 mm
ISO kod držača	A16Q SDQCR/L07
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	22 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Kut rezne oštrice $\kappa$	107,5 stupanj
Stezna visina $L_2$	14 mm
Duljina izboja $L_1$	48 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Ø drške $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500