

**Garant**
**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
20/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260341 20/11
GTIN	4045197877895
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina izboja L <sub>1</sub>	60 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	A20R SDQCR/L11
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Ukupna duljina L	200 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Stezna visina L <sub>2</sub>	18 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	26 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500