

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
25/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260341 25/11
GTIN	4045197877901
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	17 mm
Duljina izboja L_1	75 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
ISO kod držača	A25R SDQCR/L11
Stezna visina L_2	24 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	32,5 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500